

ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЕ НАСОСЫ

LeakLab RVP-4

Двухступенчатый пластинчато-роторный насос

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 0

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Маслозаполненные роторные ступени последовательно снижают давление. Масло участвует в уплотнении и смазке, поэтому процессную совместимость и защиту от паров проверяют до подбора.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

Уточняется

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Уточняется

МОЩНОСТЬ

Уточняется

ВХОД

Уточняется

Изображение конкретного исполнения уточняется

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лабораторные установки, течеискание, форвакуум и общепромышленные задачи

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Двухступенчатая схема; компактное исполнение; обязательный контроль масла и входной нагрузки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab RVP-4

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 0

Статус

Технические параметры
уточняются по документации
конкретного исполнения.

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Технические параметры уточняются. Значения не рассчитываются по соседним моделям.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Полный индекс; начальное и конечное давление; объём и требуемое время откачки; состав газа, пары и пыль; температура; питание; охлаждение; присоединения; режим работы.

СТАТУС ДОКУМЕНТА**Паспорт-карточка для технического согласования**

Числовые параметры не получены: этот лист фиксирует модель и состав данных, которые нужно запросить для конкретного исполнения.

mail@leaklabvacuum.ru